

**Schleifvlies-Rolle, 100 mm × 10 m, Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5110 280
GTIN	4045197575012
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen, trocken und nass einsetzbar (**wie 556015; 556110; 556115**).

wie 556110.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Mittel / mittelfein:** Schleifkorn: Aluminiumoxid, universell einsetzbar.

Inhalt:

4 Rollen / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	280 - 360
Feinheitsgrad	mittelfein
Farbe	rot
Ausführung	A Very Fine
Vliesstruktur	280
Inhalt	4
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	100 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnameattribut	100 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		

Lacke	geeignet
Uni	geeignet
nass maximal	bedingt geeignet
trocken	geeignet

Zubehör

Schleifvlies-Rolle Vliesstruktur 280

556110 280