

Fachboden-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2500/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990548 2500/1000
GTIN	4004514202901
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge +6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Regal-Aufbau	Grundregal
Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
Regalhöhe	2500 mm
Anzahl Profilrahmen	2
Anzahl Fachboden	6
Fachboden Tiefe	600 mm
Regaltiefe	600 mm
Fachboden Breite	1000 mm
maximale Feldlast	1800 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	250 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal

Zubehör

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 210X600 mm	990583 210X600
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 310X600 mm	990583 310X600
Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe 410X600 mm	990583 410X600

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe
510X600 mm

990583 510X600

Klemmfuß

990852