

## Fachboden-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1300mm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990550 2000/1300 |
| GTIN          | 4004514218001    |
| Artikelklasse | 96P              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen **Fachlast** von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

**Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:** Nennlänge +6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

#### Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

#### Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

#### Hinweis:

- **Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

|   |                |
|---|----------------|
| Regalhöhe   | 2000 mm        |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite   | 1306 mm        |
| Anzahl Profilrahmen   | 1              |
| Regal-Aufbau  | Anbauregal     |
| Anzahl Fachboden  | 5              |
| Fachboden Tiefe   | 600 mm         |
| Regaltiefe  | 600 mm         |
| Fachboden Breite  | 1300 mm        |
| maximale Feldlast   | 1300 kg        |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg         |
| Fachboden Stärke  | 40 mm          |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm          |
| Montageausführung   | Steckregal     |
| Material  | verzinkt       |
| Produktnameattribut   | Tiefe 600 mm   |
| Produktart  | Fachbodenregal |

## Zubehör

|   |                |
|---|----------------|
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe<br>310X600 mm | 990583 310X600 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe<br>410X600 mm | 990583 410X600 |
| Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe × Tiefe<br>510X600 mm | 990583 510X600 |

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt Höhe x Tiefe  
210X600 mm

990583 210X600

Klemmfuß

990852