

Schrägboden-Grundregal, Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 990600 500 |
| GTIN | 4004514249197 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig nutzbares Schrägboden-/Kanbanregal, ideal für First-in-First-out-Lagerung, da Lagerware auf den glatten verzinkten Fachböden nachrutschen kann.

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg pro Schräg-Fachboden** lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfach steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar. **Feldlast: 1300 kg.**

Aufbaumaß Grundregal: 1060 mm.

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längsriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Lagerung für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons u. v. m.

Lieferumfang:

7 Schrägboden mit je 5 Trennführungen, 2 Längsriegeln, 2 Seitenführungen sowie 1 gerader Abdeckboden, inklusive Klemmfüße.

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Höhe | 2000 mm |
| Kundenmontage | ja |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 1060 mm |
| Tiefe | 536 mm |
| Anzahl Fachboden | 7 |
| Breite | 1060 mm |
| Regaltiefe | 500 mm |
| Regalbreite | 1000 mm |
| Regalhöhe | 2000 mm |
| maximale Feldlast | 1300 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg |
| Fachboden Stärke | 25 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnameattribut | Breite 1000 mm |
| Produktart | Schrägbodenregal |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Schräg-Fachboden, verzinkt Tiefe 500 mm | 990610 500 |
| Klemmfuß | 990852 |