

Schrägboden-Grundregal, Breite 1000 mm, Tiefe: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990600 800
GTIN	4004514218803
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig nutzbares Schrägboden-/Kanbanregal, ideal für First-in-First-out-Lagerung, da Lagerware auf den glatten verzinkten Fachböden nachrutschen kann.

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg pro Schräg-Fachboden** lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfach steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar. **Feldlast: 1300 kg.**

Aufbaumaß Grundregal: 1060 mm.

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längsriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Lagerung für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons u. v. m.

Lieferumfang:

7 Schrägboden mit je 5 Trennführungen, 2 Längsriegeln, 2 Seitenführungen sowie 1 gerader Abdeckboden, inklusive Klemmfüße.

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
Anzahl Fachboden	7
Tiefe	836 mm
Höhe	2000 mm
Kundenmontage	ja
Breite	1060 mm
Regaltiefe	800 mm
Regalbreite	1000 mm
Regalhöhe	2000 mm
maximale Feldlast	1300 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Breite 1000 mm
Produktart	Schrägbodenregal

Zubehör

Schräg-Fachboden, verzinkt Tiefe 800 mm	990610 800
Klemmfuß	990852