

## Schrägboden-Anbauregal, Breite 1000 mm, Tiefe: 600mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990602 600
GTIN	4004514249227
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beidseitig nutzbares Schrägboden-/Kanbanregal, ideal für First-in-First-out-Lagerung, da Lagerware auf den glatten verzinkten Fachböden nachrutschen kann.

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg pro Schräg-Fachboden** lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfach steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar. **Feldlast: 1300 kg.**

Aufbaumaß Anbauregal: 1006 mm.

Horizontale Trennführungen können im 50 mm Raster verstellt werden. Der vordere Längsriegel ist 15 mm erhöht und verhindert damit das Herausfallen der Ware.

#### Beschreibung:

##### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

##### Verwendung:

Lagerung für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons u. v. m.

##### Lieferumfang:

7 Schrägboden mit je 5 Trennführungen, 2 Längsriegeln, 2 Seitenführungen sowie 1 gerader Abdeckboden, inklusive Klemmfüße.

##### Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Passende Bodenverankerung Nr. 990854.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1006 mm
Anzahl Fachboden	7
Kundenmontage	ja
Tiefe	636 mm
Breite	1006 mm
Regaltiefe	600 mm
Regalbreite	1000 mm
Regalhöhe	2000 mm
maximale Feldlast	1300 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnameattribut	Breite 1000 mm
Produktart	Schrägbodenregal

## Zubehör

Schräg-Fachboden, verzinkt Tiefe 600 mm	990610 600
Klemmfuß	990852