

**Fiberscheibe Normalkorund (A), Ø 115 mm, Körnung: 24****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5641 24
GTIN	4045197296016
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A)**, wie 566410.

Ausfhrung Werbetext:

Universal-Fiberscheiben mit zerreisfester, sehr schmiegsamer Vulkanfiber. Bohrungs-Ø 22.23 mm mit Kreuzschlitzen. Kornart: Normalkorund (A) (**wie 566410, 566510, 566610**). Zum Schleifen aller Metalle, Holz und Kunststoffe.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Inhalt:

250 Stck / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

Krnung	24
Scheiben-Ø	115 mm
Inhalt	250
Schleifmittel	Normalkorund (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
Aufnahme	Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-Ø	22,23 mm
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fiberscheibe Normalkorund(A) Körnung 24	566410 24
---	-----------