

**uvex****Handschuh-Paar uvex C300 foam, Handschuhgröße: 7**

## Bestelldaten

Bestellnummer	094480 7
GTIN	4048612021811
Artikelklasse	04W

## Beschreibung

### Ausführung:

**uvex 300 Serie.** Leichter, innovativer Handschuh mit Bamboo-TwinFlex® Technologie bietet einen guten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Das uvex climazone Verfahren sorgt für eine hohe Flexibilität und ein gutes Handschuhklima bei gleichzeitig gutem Tastgefühl. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.  
uvex C300 foam. Mit Soft-Grip-Foam Beschichtung für sicheren Griff in feuchten Arbeitsumgebungen.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

## Technische Beschreibung

EN 388 Durchstichfestigkeit	2
Ölgriff	mäßig
Hitzeschutz	nicht vorhanden

DMF-frei	ja
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Handschuhgröße	7
Material Beschichtung	PU
Passform	sehr gut
EN 388 Schnitffestigkeit	3
silikonfrei	ja
Tastgefühl	sehr gut
Nassgriff	mäßig
Atmungsaktivität	gut
Serie	uvex C300
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Trägermaterial	Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	schwarz
Gewicht	14,9 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe