

**Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 115 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5694 100
GTIN	4045197575166
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965). Entspricht 566940.

**Norm:**

Vlies-Klettschleifscheibe mit herausnehmbarem Zentrierkern (wie 566940; 566950).

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965. Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlaufarben) und Entgratarbeiten.

**Inhalt:**

80 Scheiben / Gebinde.

**Hinweis:**

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff. Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1

**Technische Beschreibung**

Ausführung	A coarse
Farbe	braun

Feinheitsgrad	grob
Scheiben-Ø	115 mm
Körnungsvergleich	100
Inhalt	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

---

## Zubehör

Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 115 mm, Körnungsvergleich:  
100

566940 100