

Weitspann-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990715 2000/2250
GTIN	4004514200259
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI^{plus} 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast:** 400 kg. **Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.

- **Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Fachboden Breite	2250 mm
Material Lagerebene	Stahlblech, verzinkt
Regal-Aufbau	Anbauregal
Höhe	2000 mm
Kundenmontage	ja
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2256 mm
Anzahl Lagerebenen	3
Breite	2256 mm
Fachboden Tiefe	500 mm
Tiefe	537 mm
Regaltiefe	500 mm
Regalbreite	2250 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1200 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	400 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm

Produktart

Weitspannregal

Zubehör

Stahlblech-Lagerebene verzinkt Tiefe 500 mm

990800 500

Klemmfuß

990852