

## Weitspann-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990705 3000/2500
GTIN	4004514215413
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI<sup>plus</sup> 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast:** 400 kg. **Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

**Höhe der Holme:** 65 mm

#### Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

#### Hinweis:

- **Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.**

- **Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

Fachboden Tiefe	400 mm
Material Lagerebene	Stahlblech, verzinkt
Regal-Aufbau	Anbauregal
Kundenmontage	ja
Breite	2506 mm
Anzahl Lagerebenen	5
Fachboden Breite	2500 mm
Höhe	3000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2506 mm
Tiefe	437 mm
Regaltiefe	400 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	3000 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1800 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	400 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm

Produktart

Weitspannregal

---

**Zubehör**

Stahlblech-Lagerebene verzinkt Tiefe 400 mm

990805 400

Klemmfuß

990852