

Weitspann-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990720 2000/1500 |
| GTIN | 4004514200020 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI^{plus} 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.

- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.
- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl Lagerebenen | 3 |
| Kundenmontage | ja |
| Material Lagerebene | Stahlblech, verzinkt |
| Höhe | 2000 mm |
| Regal-Aufbau | Grundregal |
| Fachboden Breite | 1500 mm |
| Fachboden Tiefe | 600 mm |
| Breite | 1560 mm |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 1560 mm |
| Tiefe | 637 mm |
| Regaltiefe | 600 mm |
| Regalbreite | 1500 mm |
| Regalhöhe | 2000 mm |
| Fachlast | 400 kg |
| maximale Feldlast | 1200 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 400 kg |
| Fachboden Stärke | 40 mm |
| Holmhöhe | 65 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnamensattribut | Tiefe 600 mm |

Produktart

Weitspannregal

Zubehör

Stahlblech-Lagerebene verzinkt Tiefe 600 mm

990790 600

Klemmfuß

990852