

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/1500mm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990730 3000/1500 |
| GTIN          | 4004514215178    |
| Artikelklasse | 96P              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI<sup>plus</sup> 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast:** 400 kg. **Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe + 36 mm

**Höhe der Holme:** 65 mm

#### Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

#### Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.

- **Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

|   |                      |
|---|----------------------|
| Breite  | 1560 mm              |
| Material Lagerebene   | Stahlblech, verzinkt |
| Anzahl Lagerebenen  | 5                    |
| Höhe  | 3000 mm              |
| Regal-Aufbau  | Grundregal           |
| Fachboden Breite  | 1500 mm              |
| Fachboden Tiefe   | 800 mm               |
| Aufbaumaß Grundregal Breite   | 1560 mm              |
| Kundenmontage   | ja                   |
| Tiefe   | 837 mm               |
| Regaltiefe  | 800 mm               |
| Regalbreite   | 1500 mm              |
| Regalhöhe   | 3000 mm              |
| Fachlast  | 400 kg               |
| maximale Feldlast   | 1800 kg              |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 400 kg               |
| Fachboden Stärke  | 40 mm                |
| Holmhöhe  | 65 mm                |
| Höhenverstellung im Raster  | 25 mm                |
| Montageausführung   | Steckregal           |
| Material  | verzinkt             |
| Produktnamensattribut   | Tiefe 800 mm         |

Produktart

Weitspannregal

---

**Zubehör**

Stahlblech-Lagerebene verzinkt Tiefe 800 mm

990790 800

Klemmfuß

990852