

Weitspann-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2500mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990740 2000/2500 |
| GTIN | 4004514200440 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Höhe | 2000 mm |
| Fachboden Breite | 2500 mm |
| Kundenmontage | ja |
| Anzahl Lagerebenen | 3 |
| Regal-Aufbau | Grundregal |
| Breite | 2560 mm |
| Fachboden Tiefe | 400 mm |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 2560 mm |
| Material Lagerebene | Spanplatte |
| Tiefe | 437 mm |
| Regaltiefe | 400 mm |
| Regalbreite | 2500 mm |
| Regalhöhe | 2000 mm |
| Fachlast | 400 kg |
| maximale Feldlast | 1200 kg |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg |
| Plattenstärke | 19 mm |
| Holmhöhe | 65 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Material | verzinkt |
| Produktnamensattribut | Tiefe 400 mm |
| Produktart | Weitspannregal |

Zubehör

Spanplatten-Lagerebene Tiefe 400 mm

990825 400