

Weitspann-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990740 3000/2500
GTIN	4004514215567
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Aufbaumaß Grundregal Breite	2560 mm
Breite	2560 mm
Regal-Aufbau	Grundregal
Material Lagerebene	Spanplatte
Fachboden Breite	2500 mm
Fachboden Tiefe	400 mm
Höhe	3000 mm
Anzahl Lagerebenen	5
Kundenmontage	ja
Tiefe	437 mm
Regaltiefe	400 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	3000 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1800 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	19 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Weitspannregal

Zubehör

Spanplatten-Lagerebene Tiefe 400 mm

990825 400