

Weitspann-Grundregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990730 2000/2500
GTIN	4004514200150
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit MULTI^{plus} 250 verzinkten Stahlblech-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast:** 400 kg. **Feldlast:** bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit.

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.

- **Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Regal-Aufbau	Grundregal
Höhe	2000 mm
Fachboden Tiefe	800 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	2560 mm
Anzahl Lagerebenen	3
Breite	2560 mm
Kundenmontage	ja
Material Lagerebene	Stahlblech, verzinkt
Fachboden Breite	2500 mm
Tiefe	837 mm
Regaltiefe	800 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1200 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	400 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 800 mm

Produktart

Weitspannregal

Zubehör

Stahlblech-Lagerebene verzinkt Tiefe 800 mm

990805 800

Klemmfuß

990852