

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/2000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990740 3000/2000
GTIN	4004514215482
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

#### Beschreibung:

##### Aufbaumaße:

**Grundregal**: Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal**: Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt**: Nenntiefe + 37 mm

**Höhe der Holme**: 65 mm

##### Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

Regal-Aufbau	Grundregal
Kundenmontage	ja
Höhe	3000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	2060 mm
Fachboden Breite	2000 mm
Fachboden Tiefe	400 mm
Material Lagerebene	Spanplatte
Anzahl Lagerebenen	5
Tiefe	437 mm
Regaltiefe	400 mm
Regalbreite	2000 mm
Regalhöhe	3000 mm
Breite	2060 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1800 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	19 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Weitspannregal

---

## Zubehör

Spanplatten-Lagerebene Tiefe 400 mm

990815 400