

Weitspann-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990740 2000/2250
GTIN	4004514200402
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 37 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Breite	2310 mm
Regal-Aufbau	Grundregal
Höhe	2000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	2310 mm
Anzahl Lagerebenen	3
Fachboden Breite	2250 mm
Material Lagerebene	Spanplatte
Fachboden Tiefe	400 mm
Kundenmontage	ja
Tiefe	437 mm
Regaltiefe	400 mm
Regalbreite	2250 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1200 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	19 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Weitspannregal

Zubehör

Spanplatten-Lagerebene Tiefe 400 mm

990820 400