

Ansell**Handschuh-Paar HyFlex® 11-518, Handschuhgröße: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	094478 8
GTIN	10076490478619
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-518. Flexibler und feiner Handschuh mit **geringem Gewicht** von nur 14 g. Zusammen mit **hoher Fingerbeweglichkeit** für eine geringere Ermüdung der Handmuskulatur bei langen Einsatzzeiten. Mit **18-Gauge-Stricktechnologie** und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser. Besonders geeignet zur Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen.

Ausführung Werbetext:

PU-beschichteter Schnittschutzhandschuh mit **hoher Fingerbeweglichkeit**, optimal bei scharfkantigen Bauteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Ölgriff	gut
silikonfrei	nein

Material Beschichtung	PU
Handschuhgröße	8
DMF-frei	nein
Tastgefühl	sehr gut
Nassgriff	gut
EN 388 Schnittfestigkeit	3
Atmungsaktivität	gut
EN 388 Weiterreißfestigkeit	3
Hitzeschutz	nicht vorhanden
EN 388 Abriebsfestigkeit	3
Passform	sehr gut
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Stricktechnologie	18G
EN 388	3X31B
Trägermaterial	Nylon; Dyneema®
Beschichtung	PU
Material	PU
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Farbe	blau
Gewicht	14 g
Länge	210 mm
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	B
Produktart	Schnittschutzhandschuhe

