

Garant**Sichtlagerkasten, anthrazit, Typ: AC2****Bestelldaten**

Bestellnummer	963301 AC2
GTIN	4045197681959
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Sichtlagerkästen mit ergonomischem Griff (hoher Tragekomfort). Durch transparente Scheibe zur Lagerbox verwandelbar. Innenseiten glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6×54 mm) hinten. Sichtlagerkästen sind stapelbar.

Vorteil:**GARANT Sichtlagerkästen und ihre Vorteile:**

- **Robuste Stabilität durch schlagfestes Polypropylen.**
- **Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände.**
- **Leicht stapelbar durch Rasterpunkte.**
- **Gute Haptik und leichtes Reinigen durch hochwertige Oberflächen und glatte Innenseiten.**
- **Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.**

Passend für:

Behälterleisten Nr. 916535, 920240, für Haltetafeln Nr. 957060 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 954600 - 954670 und Nr. 954701 bis 954722.

Ausserdem können mit dem Kastenhalter Nr. 963050 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und AB1 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Für die Befestigung an Lochwänden werden Easyfix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt. Geeignet für Größen AA1, AB1 und AC1.

Zum direkten Einhängen an Multifix-Schienen sind nur die Größen AA1, AB1 und AC1 geeignet.

Technische Beschreibung

Tiefe	398 mm
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler	ja
Typ	AC2
Arretierung in Schubladen	nein
Beschriftungsmöglichkeit	durch Beschriftungsstreifen
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite	ja
Breite	130 mm
Höhe	165 mm
stapelbar	ja
vorbereitet für Sichtfenster	ja
vorbereitet für Deckel	nein
Farbe	anthrazit
Material	Polypropylen
Produktnamensattribut	anthrazit
Farbe	anthrazit
Produktart	Sichtlagerkasten