



Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar TAEKI 6750, Handschuhgröße: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	094610 8
GTIN	405990410844
Artikelklasse	09H

Beschreibung

Ausführung:

TAEKI 6750. Unbeschichteter **Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh** mit Verstärkung in der Daumenbeuge. **Kontakthitzeschutz bis ca. 250 °C** (maximal 15 Sekunden) durch spezielles Strickgarn. Schwere Ausführung mit **gutem Tastgefühl**.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Ölgriff	nicht vorhanden
Gummizug	nein
Hitzeschutz	sehr gut
Handschuhgröße	8
Passform	gut

EN 388 Schnittfestigkeit	5
Atmungsaktivität	sehr gut
EN 407 B: Kontakthitze (Kontakttemperatur bei Grenzwertzeit > 15 s)	250 °C
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
silikonfrei	ja
Tastgefühl	mäßig
Nassgriff	nicht vorhanden
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Kälteschutz	nicht vorhanden
DMF-frei	ja
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontakthitze bis	250 °C
Trägermaterial	Taeki
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	gelb
Verwendung	mehrweg
Inhalt	10
Anwendungsbereich	Allround
Hitzeschutz bis	250 °C
CE	2541
Norm	EN 407

Gewicht	43,8 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe