



## Sichtlagerkasten, verzinkt, Typ: 4



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 963342 4      |
| GTIN          | 4052939477886 |
| Artikelklasse | 96H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech für hohe mechanische Belastungen, mit einer hohen Stapelbelastbarkeit. Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.  
Feuerverzinkt. **DIN EN ISO 1461.**

### Technische Beschreibung

|  |                      |
|--|----------------------|
| vorbereitet für Deckel                     | ja                   |
| vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein                 |
| Arretierung in Schubladen                  | nein                 |
| Beschriftungsmöglichkeit                   | durch Einsteckschild |
| Tiefe                                      | 235 mm               |
| stapelbar                                  | ja                   |
| Breite                                     | 150 mm               |
| Höhe                                       | 128 mm               |
| Typ  | 4                    |

|  |                  |
|--|------------------|
| vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein             |
| vorbereitet für Sichtfenster                     | ja               |
| Farbe  | verzinkt         |
| Material   | Stahlblech       |
| Breite innen                                     | 138 mm           |
| Tiefe innen                                      | 200 mm           |
| Herstellerbezeichnung                            | Serie 14/7       |
| Produktnameattribut                              | verzinkt         |
| Farbe  | verzinkt         |
| Produktart                                       | Sichtlagerkasten |