



## Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 2H



### Bestelldaten

Bestellnummer	963385 2H
GTIN	4052939495118
Artikelklasse	96H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.  
Hohe Stapelbelastbarkeit.  
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.  
Grau-blau lackiert.  
Höhe: 120 mm  
Breite: 321 mm  
Tiefe: 479 mm  
Nennmaß Breite: 300 mm  
Nennmaß Tiefe: 450 mm

### Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	100 kg
Stapelbelastung	1000 kg
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Typ	2H
Inhaltsvolumen	14,2 l
Höhe	120 mm
Material	Stahlblech

Tiefe	479 mm
Griff Art	Fallgriff
Farbe	grau-blau lackiert
Breite	321 mm
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten

---

## Zubehör

Staubdeckel verzinkt passend für Stapeltransportkasten Typ 2	963389 2
--	----------