



Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	963385 2
GTIN	4052939882369
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.

Technische Beschreibung

Material	Stahlblech
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Typ	2
Griff Art	Fallgriff
Tiefe	479 mm
Breite	321 mm
Tragfähigkeit	120 kg
Farbe	grau-blau lackiert
Höhe	200 mm
Stapelbelastung	1200 kg

Inhaltsvolumen	24,9 l
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten