

## Weitspann-Anbauregal, Tiefe 800 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2500/2500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990775 2500/2500
GTIN	4004514201270
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verzinkte T-Profilrahmen. Mit 19-mm-Spanplatten-Fachböden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Einfach gesteckte Traversen ermöglichen schnellen Aufbau. Maximale **Fachlast**: 400 kg. **Feldlast**: bei Höhe 2000 mm 1200 kg, bei 2500 mm 1600 kg, bei 3000 mm 2000 kg.

#### Beschreibung:

##### Aufbaumaße:

**Grundregal**: Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal**: Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt**: Nenntiefe + 37 mm

**Höhe der Holme**: 65 mm

##### Hinweis:

- Je nach Fachbreite werden die Fachböden segmentiert eingesetzt. Segmente: 750 mm und 1000 mm.
- Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Bodenbefestigung Nr. 990854.
- Weitspannregale WS 2000 sind kompatibel zu den Fachboden-Regalen Nr. 990500 – 990554, zu denen weitere Abmessungen und Komponenten bezogen werden können. Gerne stellen wir Ihnen weitere Möglichkeiten vor. Bei Interesse fragen Sie bitte an.

- Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

## Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Anzahl Lagerebenen	4
Regal-Aufbau	Anbauregal
Material Lagerebene	Spanplatte
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2506 mm
Fachboden Breite	2500 mm
Fachboden Tiefe	800 mm
Höhe	2500 mm
Breite	2506 mm
Tiefe	837 mm
Regaltiefe	800 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	2500 mm
Fachlast	400 kg
maximale Feldlast	1600 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	19 mm
Holmhöhe	65 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 800 mm
Produktart	Weitspannregal

---

## Zubehör

Spanplatten-Lagerebene Tiefe 800 mm

990825 800