



Stapeltransportkasten verzinkt, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	963386 4
GTIN	4052939617251
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. **DIN EN ISO 1461**.
Höhe: 130 mm
Breite: 150 mm
Tiefe: 212 mm
Nennmaß Breite: 140 mm
Nennmaß Tiefe: 200 mm

Technische Beschreibung

Farbe	feuerverzinkt
Inhaltsvolumen	3,2 l
Breite	150 mm
Material	Stahlblech
Tragfähigkeit	8 kg

Typ	4
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Stapelbelastung	120 kg
Tiefe	212 mm
Höhe	130 mm
Nennmaß Breite	140 mm
Nennmaß Tiefe	200 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten