



## Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar TAEKI 6750, Handschuhgröße: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	094610 10
GTIN	4059904104907
Artikelklasse	09H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**TAEKI 6750.** Unbeschichteter **Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh** mit Verstärkung in der Daumenbeuge. **Kontakthitzeschutz bis ca. 250 °C** (maximal 15 Sekunden) durch spezielles Strickgarn. Schwere Ausführung mit **gutem Tastgefühl**.

#### Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

Kälteschutz	nicht vorhanden
Hitzeschutz	sehr gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
Gummizug	nein
silikonfrei	ja

DMF-frei	ja
EN 388 Schnittfestigkeit	5
Passform	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
Atmungsaktivität	sehr gut
Ölgriff	nicht vorhanden
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Tastgefühl	mäßig
EN 407 B: Kontakthitze (Kontakttemperatur bei Grenzwertzeit > 15 s)	250 °C
Handschuhgröße	10
Nassgriff	nicht vorhanden
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontakthitze bis	250 °C
Trägermaterial	Taeki
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	gelb
Verwendung	mehrweg
Inhalt	10
Anwendungsbereich	Allround
Hitzeschutz bis	250 °C
CE	2541
Norm	EN 407

Gewicht	43,8 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe