

**Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung, Nennmaß TiefexBreite: 700X800 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	963529 700X800
GTIN	4052941130021
Artikelklasse	96l

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech. Hohe Tragfähigkeit durch stark verpresste Wandungen mit Winkeleinfassung. Verstärkte FüÙe.

Drei Seiten umlaufender Stapelrand (stapelbar bis zu 6 Einheiten). Unterfahrhöhe 100 mm.

**Lackierung:**

Resedagrün RAL 6011.

Höhe: 610 mm

Breite: 820 mm

Tiefe: 710 mm

Einfahrbreite: 290 mm

Einfahrtiefe: 720 mm

Tragfähigkeit: 800 kg

**Technische Beschreibung**

Höhe	610 mm
Stapelrand 3-seitig	ja
Unterfahrhöhe	100 mm
Gewicht	35 kg
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich	ja

Tragfähigkeit	800 kg
Material	Stahlblech
Wand Ausführung	mit Entnahmeöffnung
Einfahrtiefe	720 mm
Tiefe	710 mm
kranbar	nein
Farbe	resedagrün RAL 6011
Breite	820 mm
mit Einfahrtaschen	nein
Einfahrbreite	290 mm
Stapeltragfähigkeit	2400 kg
Fangecken mit Kranösen	nein
stapelbar	ja
Nennmaß Breite	800 mm
Nennmaß Tiefe	700 mm
Herstellerbezeichnung	Lager-Fix Behälter
Produktart	Transport- und Stapel-Großbehälter