



## Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	963385 4
GTIN	4052939495828
Artikelklasse	96H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.  
Hohe Stapelbelastbarkeit.  
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.  
Grau-blau lackiert.  
Höhe: 130 mm  
Breite: 150 mm  
Tiefe: 212 mm  
Nennmaß Breite: 140 mm  
Nennmaß Tiefe: 200 mm

### Technische Beschreibung

Stapelbelastung	120 kg
Inhaltsvolumen	3,2 l
Breite	150 mm
Farbe	grau-blau lackiert
Material	Stahlblech

Tragfähigkeit	8 kg
Höhe	130 mm
Tiefe	212 mm
gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Typ	4
Nennmaß Breite	140 mm
Nennmaß Tiefe	200 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten