



Stapeltransportkasten verzinkt, Typ: 2Z



Bestelldaten

Bestellnummer	963386 2Z
GTIN	4052941202711
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. **DIN EN ISO 1461**.
Höhe: 300 mm
Breite: 321 mm
Tiefe: 477 mm
Nennmaß Breite: 300 mm
Nennmaß Tiefe: 450 mm

Technische Beschreibung

Höhe	300 mm
Stapelbelastung	1200 kg
Breite	321 mm
Griff Art	Fallgriff
Tragfähigkeit	150 kg

gerollter Stapelrand 4seitig	ja
Farbe	feuerverzinkt
Typ	2Z
Inhaltsvolumen	38,4 l
Tiefe	477 mm
Material	Stahlblech
Nennmaß Breite	300 mm
Nennmaß Tiefe	450 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten