



Stapeltransportkasten lackiert, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	963385 3
GTIN	4052939494869
Artikelklasse	96H

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Grau-blau lackiert.
Höhe: 150 mm
Breite: 213 mm
Tiefe: 327 mm
Nennmaß Breite: 200 mm
Nennmaß Tiefe: 300 mm

Technische Beschreibung

Farbe	grau-blau lackiert
Griff Art	Fallgriff
Material	Stahlblech
Stapelbelastung	1000 kg
Inhaltsvolumen	8 l
gerollter Stapelrand 4seitig	ja

Tragfähigkeit	60 kg
Höhe	150 mm
Tiefe	327 mm
Typ	3
Breite	213 mm
Nennmaß Breite	200 mm
Nennmaß Tiefe	300 mm
Herstellerbezeichnung	Serie 14/6
Produktart	Stapel-Transportkasten