



Auffangwanne für 60-l-Fässer mit Gitterrost PE, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) / Typ: 2X60/F



Bestelldaten

Bestellnummer	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Artikelklasse	96V

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polyethylen (PE) – leicht, witterungsbeständig, robust. Konische Bauform: Stellfläche auf dem Gitterrost ist größer als am Wannensboden. Durch Verwendung eines Gitterrostes können auch 2 Fässer gelagert werden.

Verwendung:

Ohne Sockelfüße – zum direkten Aufstellen auf den Boden oder auf Europalette. Gr. Typ F: Mit 4 Sockelfüßen (Unterfahrhöhe 100 mm) – zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen / Gabelstapler.

Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt für Deutschland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Hinweis:

Fassbock für 60-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981490.

Technische Beschreibung

Tiefe	525 mm
-------	--------

Anzahl Fässer	2
Höhe	330 mm
Fassinhalt	60 l
Breite	725 mm
Auffangvolumen	60 l
Tragfähigkeit	150 kg
Ausstattung mit Sockelfüßen	ja
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Produktart	Auffangwanne