

## Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert fahrbar, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 1X200



### Bestelldaten

Bestellnummer	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Artikelklasse	96U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller. Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. **Mit Haltegurtvorrichtung.**  
Lackiert.

#### Verwendung:

Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lackierung:

**Standardmäßig lichtblau RAL 5012.**

#### Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 bis 981485.

### Technische Beschreibung

Tiefe	800 mm
-------	--------

Haltegurtvorrichtung	1× für 1 Fass
Gewicht	71 kg
Fassinhalt	200 l
Lagerkapazität Fässer 200 Liter	1
Anzahl Fässer	1
Auffangvolumen	203 l
Breite	800 mm
Auflagehöhe	610 mm
Flächenlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Produktart	Auffangwanne