

Auffangwanne für 200-l-Fässer lackiert fahrbar, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 2X200**Bestelldaten**

Bestellnummer	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Artikelklasse	96U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller. Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. **Mit Haltegurtvorrichtung.**
Lackiert.

Verwendung:

Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackierung:

Standardmäßig lichtblau RAL 5012.

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480 bis 981485.

Technische Beschreibung

Breite	1200 mm
--------	---------

Lagerkapazität Fässer 200 Liter	2
Auffangvolumen	211 l
Fassinhalt	200 l
Tiefe	800 mm
Gewicht	81 kg
Haltegurtvorrichtung	1× für 2 Fässer
Anzahl Fässer	2
Auflagehöhe	515 mm
Flächenlast	1000 kg/m ²
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Produktart	Auffangwanne