

## Auffangwanne für 1000-l-IBC verzinkt, Anzahl IBC×IBC Inhalt (l): 2X1000



### Bestelldaten

Bestellnummer	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Artikelklasse	96U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.

Mit verzinktem Gitterrost.

Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

#### Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern **IBC** (Intermediate Bulk-Container) und **KTC** (Kubische Tank-Container). **Für entzündbare Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 3 sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten** der GHS-Kategorien 1 – 4.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Technische Beschreibung

Breite	2650 mm
Auffangvolumen	1000 l
Gewicht verzinkt	239 kg
Anzahl IBC	2
Gewicht lackiert	226 kg
Höhe	435 mm
Tiefe	1300 mm
Lagerkapazität IBC/KTC	2

Flächenlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialstärke	3 mm
Material	verzinkt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Auffangwanne