

Ansell**Hitzeschutzhandschuh-Paar ActivArm[®] 42-474, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094620 10
GTIN	10076490439115
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

Crusader Flex[®] 42-474. Extrem widerstandsfähiger **Hitzeschutzhandschuh** aus Polyester mit schweißabsorbierendem Vlies-Innenfutter. **Erhöhte Griffsicherheit** bei verölten Flächen durch Nitril-Beschichtung. Waschmaschinenfest. Kurze Handhabungen von heißen Objekten bis **180 °C (Kontakthitze)**.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

EN 388 Durchstichfestigkeit	1
Tastgefühl	nicht vorhanden
Ölgriff	gut
Futtermaterial	Vliesstoff
Atmungsaktivität	mäßig
DMF-frei	nein

silikonfrei	nein
EN 388 Abriebsfestigkeit	2
Kälteschutz	nicht vorhanden
Hitzeschutz	sehr gut
EN 388 Schnitffestigkeit	2
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Nassgriff	nicht vorhanden
Material Beschichtung	Nitril
Passform	gut
Handschuhgröße	10
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontakthitze bis	250 °C
Trägermaterial	Polyester-Vlies Baumwolle
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Vollbeschichtung
Farbe	weiß
Material	Nitril
Verwendung	mehrweg
Länge	330 mm
Inhalt	12
Waschen	40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Hitzeschutz bis	180 °C

Schnittschutzklasse	B
Norm	EN 407
Gewicht	74,6 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe