



## Auffangwanne für 60-l-Fass ohne Gitterrost, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) / Typ: 1X60/F



### Bestelldaten

Bestellnummer	981360 1X60/F
GTIN	4250101102172
Artikelklasse	96V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Polyethylen (PE) – leicht, witterungsbeständig, robust. Konische Bauform: Stellfläche auf dem Gitterrost ist größer als am Wannensboden. Durch Verwendung eines Gitterrostes können auch 2 Fässer gelagert werden.

#### Verwendung:

Ohne Sockelfüße – zum direkten Aufstellen auf den Boden oder auf Europalette. Gr. Typ F: Mit 4 Sockelfüßen (Unterfahrhöhe 100 mm) – zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen / Gabelstapler.

**Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt** (gilt für Deutschland).

#### Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### Hinweis:

Fassbock für 60- und 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981490.

Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe erlaubt

Auffangvolumen: 60 l

Höhe: 330 mm

Breite: 725 mm

Tiefe: 525 mm

Tragfähigkeit: 150 kg

Ausstattung mit Sockelfüßen: ja

## Technische Beschreibung

Breite	725 mm
Auffangvolumen	60 l
Höhe	330 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Gewicht	10 kg
Tiefe	525 mm
Fassinhalt	60 l
Ausstattung mit Sockelfüßen	ja
Anzahl Fässer	1
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe erlaubt
Produktart	Auffangwanne