

Weitspann-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/2500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990950 2000/2500
GTIN	4004514225771
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele	3
Regal-Aufbau	Grundregal
Aufbaumaß Grundregal Breite	2614 mm
Breite	2614 mm
Fachlast	820 kg
Material Lagerebene	Stahlpaneele
Fachboden Breite	2500 mm
Höhe	2000 mm
Fachboden Tiefe	600 mm
Kundenmontage	ja
Tiefe	600 mm
Regaltiefe	600 mm
Regalbreite	2500 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Weitspannregal