

uvex**Handschuh-Paar uvex C500 foam, Handschuhgröße: 7**

Bestelldaten

Bestellnummer	094550 7
GTIN	4048612015100
Artikelklasse	04W

Beschreibung

Ausführung:

uvex C500 foam. Silikonfreier Handschuh mit guter mechanischer Abriebfestigkeit und sehr guter Griffigkeit in trockener und leicht feuchter Umgebung. Für Kontaktwärme bis 100 °C geeignet.

uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

EN 388 Schnittfestigkeit	C
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Tastgefühl	sehr gut

Nassgriff	mäßig
EN 388 Durchstichfestigkeit	2
Atmungsaktivität	gut
DMF-frei	nein
EN 388 Weiterreißfestigkeit	4
Ölgriff	mäßig
Handschuhgröße	7
Passform	sehr gut
EN 388 Abriebsfestigkeit	4
silikonfrei	ja
Serie	uvex C500
Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung	Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	anthrazit / lime
Norm	EN 407
Gewicht	32,8 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe

