

Weitspann-Grundregal, Tiefe 926 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/1841mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990875 3048/1841 |
| GTIN | 4004514224873 |
| Artikelklasse | 96P |

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile. Maximale **Fachlast**: bis zu 720 kg, Maximale **Feldlast**: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm

Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Breite | 1841 mm |
| Fachboden Breite | 1841 mm |
| Regal-Aufbau | Grundregal |
| Material Lagerebene | Spanplatte |
| Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 4 |
| Höhe | 3048 mm |
| Fachlast | 720 kg |
| Fachboden Tiefe | 926 mm |
| Kundenmontage | ja |
| Fachbreite = Aufbaumaß | 1841 mm |
| Tiefe | 926 mm |
| Regaltiefe | 926 mm |
| Regalbreite | 1841 mm |
| Regalhöhe | 3048 mm |
| Plattenstärke | 16 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 38 mm |
| Montageausführung | Steckregal |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 |
| Produktnameattribut | Tiefe 926 mm |
| Produktart | Weitspannregal |