

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 773 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2146mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990870 3048/2146
GTIN	4004514224903
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile. Maximale **Fachlast**: bis zu 720 kg, Maximale **Feldlast**: bis 3200 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal**: Nennmaß = Außenmaß mm

**Rahmentiefe gesamt**: Nennmaß = Außenmaß mm

#### Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

### Technische Beschreibung

Fachboden Tiefe	773 mm
Material Lagerebene	Spanplatte
Höhe	3048 mm
Fachboden Breite	2146 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte	4
Fachbreite = Aufbaumaß	2146 mm
Kundenmontage	ja
Breite	2146 mm
Fachlast	620 kg
Regal-Aufbau	Grundregal
Tiefe	773 mm
Regaltiefe	773 mm
Regalbreite	2146 mm
Regalhöhe	3048 mm
Plattenstärke	16 mm
Höhenverstellung im Raster	38 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 773 mm
Produktart	Weitspannregal