

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 926 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 2438/2146mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990875 2438/2146
GTIN	4004514224750
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile. Maximale **Fachlast**: bis zu 720 kg, Maximale **Feldlast**: bis 3200 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennmaß = Außenmaß mm

**Rahmentiefe gesamt:** Nennmaß = Außenmaß mm

#### Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

### Technische Beschreibung

Material Lagerebene	Spanplatte
Fachboden Breite	2146 mm
Fachbreite = Aufbaumaß	2146 mm
Breite	2146 mm
Höhe	2438 mm
Fachlast	620 kg
Kundenmontage	ja
Anzahl Lagerebenen Spanplatte	4
Fachboden Tiefe	926 mm
Regal-Aufbau	Grundregal
Tiefe	926 mm
Regaltiefe	926 mm
Regalbreite	2146 mm
Regalhöhe	2438 mm
Plattenstärke	16 mm
Höhenverstellung im Raster	38 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 926 mm
Produktart	Weitspannregal