

## Weitspann-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1785mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990950 2000/1785
GTIN	4004514225757
Artikelklasse	960

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

#### Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

Fachboden Breite	1785 mm
Breite	1899 mm
Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele	3
Aufbaumaß Grundregal Breite	1899 mm
Regal-Aufbau	Grundregal
Material Lagerebene	Stahlpaneele
Fachboden Tiefe	600 mm
Höhe	2000 mm
Fachlast	670 kg
Kundenmontage	ja
Tiefe	600 mm
Regaltiefe	600 mm
Regalbreite	1785 mm
Regalhöhe	2000 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Weitspannregal