

## Arbeitsplatzmatte Top Breite 122 cm, schwarz / gelb, Länge: 150cm



### Bestelldaten

Bestellnummer	964531 150
GTIN	662641658110
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertigen Kunststoffen für **höhere**

**Beanspruchung** hergestellt:

- **Harte und verschleißarme Vinyloberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.**
- **Weicher Vinylschaumkern zum Schutz vor Ermüdung. Dieser ist an die Vinyloberfläche laminiert.**
- **Antirutsch-Unterseite RedStop™.**
- **An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.**
- **Bedingt resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien. Nicht geeignet für Kühlschmierstoffe.**
- **Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.**
- **Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.**
- **Bodenstärke: 14,3 mm, Gewicht: ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.**

#### Hinweis:

Arbeitsplatzmatten in frei bestimmbarer Länge ab Nr.964520–964525.

### Technische Beschreibung

mit Sicherheitskanten	2-seitig
Material	Vinylschaumkern
Oberfläche	Vinyl
bedingt beständig gegen die meisten	industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien
Länge	150 cm
Gewicht	11 kg
steckbar	nein
Stärke	14,3 mm
Breite	122 cm
Abschrägung	4-seitig
Antirutsch-Unterseite	ja
Gewicht pro Fläche	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181	R10
Herstellerbezeichnung	Cushion Trax® (black/yellow)
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent
Farbe	schwarz / gelb
Produktart	Arbeitsplatzmatte