

Weitspann-Grundregal, Tiefe 926 mm, Höhe / Fachboden-Breite: 3048/2450mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990875 3048/2450
GTIN	4004514224958
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile. Maximale **Fachlast**: bis zu 720 kg, Maximale **Feldlast**: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm

Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Regal-Aufbau	Grundregal
Höhe	3048 mm
Fachbreite = Aufbaumaß	2450 mm
Fachboden Breite	2450 mm
Fachboden Tiefe	926 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte	4
Breite	2450 mm
Fachlast	500 kg
Kundenmontage	ja
Material Lagerebene	Spanplatte
Tiefe	926 mm
Regaltiefe	926 mm
Regalbreite	2450 mm
Regalhöhe	3048 mm
Plattenstärke	16 mm
Höhenverstellung im Raster	38 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnameattribut	Tiefe 926 mm
Produktart	Weitspannregal