

## Regalwanne lackiert, mit Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 1800/240



### Bestelldaten

Bestellnummer	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Artikelklasse	96U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.  
Mit verzinktem Gitterrost.

#### Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für **entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 3**, sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4**.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm.

#### Lackierung:

**Standardmäßig lichtblau RAL 5012.**

### Technische Beschreibung

Höhe	250 mm
Auffangvolumen	240 l
Gewicht	134 kg
Tiefe	1300 mm
passend für Holmlänge	1800 mm
Breite	1750 mm

Flächenlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialstärke	3 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Lagerung	Lagerung ätzender Stoffe verboten
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Produktart	Regalwanne