

Regalwanne verzinkt, mit Gitterrost, passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l): 1800/240



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 983005 1800/240 |
| GTIN | 4052462030770 |
| Artikelklasse | 96U |

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für **entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 3**, sowie **gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------------------|
| passend für Holmlänge | 1800 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Tiefe | 1300 mm |
| Auffangvolumen | 240 l |
| Breite | 1750 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Flächenlast | 1000 kg/m ² |

| | |
|----------------|---|
| Materialstärke | 3 mm |
| Material | verzinkt |
| Lagerung | Lagerung umweltschädlicher Stoffe |
| Lagerung | Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt |
| Lagerung | Lagerung ätzender Stoffe verboten |
| Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3 |
| Produktart | Regalwanne |