

## Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm



### Bestelldaten

Bestellnummer	964852 200
GTIN	4047482094741
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. **Material:** Kammergetrocknete **Buchenholzleisten** sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. **Beständigkeit** gegen die meisten Öle und Chemikalien. **Höhe:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m<sup>2</sup>. Mögliche **Rostbreiten:** 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche **Rostlängen:** Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.

#### Abschrägung:

Die Holzleisten an der Laufrost-**Längsseite** sind in einem 45°-Winkel zusätzlich abgeschrägt.

### Technische Beschreibung

Gewicht	16,8 kg
Laufrost Länge	200 cm
Material	Buchenholzleisten
Abschrägung	1-seitig
Anlaufprofil	2-seitig
Beständigkeit	gegen die meisten Öle und Säuren
Laufrost Höhe	35 mm
Produktnameattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm

Produktart

Holzlaufrost