

**Garant**
**eco-Steckschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 32/3mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.  
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller.

### Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

### Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.  
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

## Technische Beschreibung

Serie	Eco
Höhe h <sub>1</sub>	25 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	32 mm
Stechbreite w	3 mm
für maximalen Werkstück-Ø	65 mm
Gesamtlänge L	87,5 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert