

Garant**eco-Steckschwert verstärkt, links, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/3Lmm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.
Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stehdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Höhe h ₁	21,4 mm
für maximalen Werkstück-Ø	90 mm
Serie	Eco
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Gesamtlänge L	96 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein

Produktart

Steckschwert